



essilor

VOIR PLUS.
VIVRE PLUS.



VISION-R™ 700

LA RÉFRACTION RAPIDE ET FIABLE

L'EFFICACITÉ SANS COMPROMIS



réfracteur



AVEC VISION-R™ 700, CHOISISSEZ L'EFFICACITÉ SANS COMPROMIS


1

UNE RÉFRACTION RAPIDE ET FIABLE, GRÂCE AUX DERNIÈRES TECHNOLOGIES D'ESSILOR EN MATIÈRE DE RÉFRACTION



Les changements simultanés de la sphère, du cylindre et de l'axe accélèrent la réfraction tout en certifiant l'exactitude de l'examen

Une réfraction finale plus exacte, plus rapide et maîtrisée en temps réel par le contrôle de la distance entre l'œil et la lentille de réfraction



Les algorithmes des smart programs dédiés ont été développés pour augmenter la rapidité de l'examen de vue, tout en garantissant le résultat

Une réfraction des deux yeux en 2-3 minutes grâce au passage automatique d'un test à l'autre pour fluidifier l'examen



La lentille à focale variable, exclusivité brevetée de la gamme Vision-R, permet un changement continu de puissance de sphère par pas de 0.25D

Une réfraction plus confortable : il n'y a plus d'interruption de vision à chaque correction essayée, ni d'accommodation latente

2

UNE SIMPLICITÉ D'UTILISATION, GRÂCE AUX SMARTS TESTS INTELLIGENTS



Vision-R 700 recommande le programme de réfraction le plus adapté, selon le profil du client (âge, correction portée et réfraction objective)

Une réfraction guidée du début à la fin



Les smart tests intelligents calculent la correction la plus adaptée en fonction des réponses du client pour faciliter la conduite de l'examen de vue par le professionnel

Une réfraction accompagnée




Les algorithmes assurent des résultats très fiables et reproductibles. Idéal pour une pratique uniforme au sein du magasin

Une réfraction sécurisée

3

UNE EXPÉRIENCE CLIENT INNOVANTE, GRÂCE AUX IMAGES IMMERSIVES ET AU POUVOIR DE « JE NE SAIS PAS »



Son design est compact et offre un large champ de vision. Le changement de verres est silencieux, continu et sans interruption d'images

Une vision plus naturelle



Les instructions d'examen sont simples, grâce aux verbatims conseillés. Le client a la possibilité de répondre « je ne vois pas de différence ». Le smart test utilise cette réponse pour ajuster la correction finale

Un examen facile à comprendre



La procédure est courte et la prise en compte de la réponse « je ne sais pas » du client permet d'éliminer les hésitations. La comparaison finale de correction en condition immersive renforce sa confiance

Un examen plus fluide et plus plaisant

ESSILOR INSTRUMENTS FRANCE

45-47, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine

Téléphone : **0 979 990 310** Appel non surtaxé à partir d'une ligne fixe ou internet

Fax : 01 72 70 76 85 – E-mail : scinstr@essilor.fr - www.essilorpro.fr

Puisque des améliorations sont régulièrement apportées, les spécifications et illustrations présentées dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans avis préalable. Vision-R™ 700 et Digital Infinite Refraction™ sont des marques déposées d'Essilor International. Essilor International, SAS au capital de 277.845.100 €, 147 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont - RCS Créteil 439 769 654. 11-2020 - Réf : BOPTVR70020

VOIR PLUS.
VIVRE PLUS.

